

圓形氣壓缸

DSEU-20-80-P-A-MA

產品代號: 188658

FESTO

端蓋, 採用軸向氣源接入方式
將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

特性	值
行程	80 mm
活塞直徑	20 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	用於近接式感測器
多樣型	軸向供氣
工作壓力	1.5 ... 10 bar
操作模式	雙作用
工作介質	乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	0 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	158 N
6 bar時的理論作用力, 進程	189 N
0 mm行程時的移動質量	31.3 g
每10 mm 行程所增加的重量	7.4 g
0 mm行程時的基本重量	107.6 g
安裝類型	具附件
氣壓連接	G1/8
材料備註	含有PWIS 物質
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕