


閥島
IIMP-02-1/4-6-BU
 產品代號: 18872

G1/4, 具Multi-pin插頭連接如果需要訂貨, 先啟動閥島配置器



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單電控 5/2 雙穩 5/3 中位加壓式 5/3 中位排氣式 5/3 中位封閉式
標準額定流量	1,300 ... 1,600 l/min
工作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	Multipol
閥位的最大數量	6
環境溫度	-5 ... 50 °C
保護等級	IP65
驅動類型	電氣的
閥島型號	02
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外置的 內建的
閥島結構	固定模組寬度
嚮導壓力	1.5 ... 10 bar
額定工作電壓 DC	24 V
介質溫度	-5 ... 50 °C
材料備註	含有PWIS 物質