

真空吸盤 ESG-25X75

訂貨編號: 189191

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤尺寸	25x75 mm
安裝位置	垂直
結構特點	真空口位於頂部 真空口位於側面 具有高度補償器 具長型高度補償器
與真空吸盤支架關聯	規格 5
真空吸盤形狀	橢圓形，扁平狀
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
環境溫度	-10 °C...70 °C
真空介面	G1/8 G1/4
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	NBR