


# 閥島

## VIFB-04-D-1-B

產品代號: 18923

FESTO

具現場總線接口, 尺寸1如果需要訂貨, 先啟動閥島配置器  
根據配置, 圖示、資料表的技術數據、及相關配件,  
可能不完全符合本產品  
將停產的產品, 供貨至 2011.



## 技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
閥功能	5/2 單電控 5/2 雙穩 5/3 中位加壓式 5/3 中位排氣式 5/3 中位封閉式
標準額定流量	1,200 ... 2,600 l/min
工作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	現場總線 整合控制器
閥位的最大數量	16
環境溫度	-10 ... 60 °C
保護等級	IP65
排氣功能	可節流
驅動類型	電氣的
閥島型號	04
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外置的 內建的
閥島結構	模組化可擴展
嚮導壓力	2 ... 10 bar
適合真空	是
額定工作電壓, AC	110 V
額定工作電壓 DC	24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
介質溫度	-10 ... 60 °C