



真空吸盤 ESS-50-ES

訂貨編號: 189352

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 最小工件半徑 | 100 mm |
| 公稱通徑 | 3 mm |
| 真空吸盤直徑 | 50 mm |
| 真空吸盤容積 | 7.9 cm ³ |
| 介面位置 | 頂部 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 與真空吸盤支架關聯 | 規格 4 |
| 真空吸盤形狀 | 加深圓形 |
| 工作壓力 | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| 額定工作壓力 | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| 工作介質 | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 環境溫度 | -30 °C...180 °C |
| 額定工作壓力時的保持力 | 103.6 N |
| 額定工作壓力下的側向力 | 42.5 N |
| 產品重量 | 23.4 g |
| 安裝方式 | 透過真空口 |
| 真空介面 | M6 |
| 顏色 | 透明 |
| 蕭氏硬度 | 50 +/- 5 |

| 特性 | 值 |
|---------|--------------------------|
| 旋入螺釘的材料 | 鍍鎳精製鋁合金 鍍鎳黃銅 鍍鋅鍍鉻鋼 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 真空吸盤材質 | VMQ (矽) |