


# 真空吸盤 ESS-80-BN

訂貨編號: 189394

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 真空吸盤的高度補償器          | 10 mm                                                       |
| 最小工件半徑              | 430 mm                                                      |
| 公稱通徑                | 6 mm                                                        |
| 真空吸盤直徑              | 80 mm                                                       |
| 真空吸盤容積              | 63.9 cm <sup>3</sup>                                        |
| 介面位置                | 頂部                                                          |
| 安裝位置                | 可選                                                          |
| 與真空吸盤支架關聯           | 規格 5                                                        |
| 真空吸盤形狀              | 波紋管, 1.5 摺                                                  |
| 工作壓力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 額定工作壓力              | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                                              |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                                     |
| 環境溫度                | -10 °C...70 °C                                              |
| 額定工作壓力時的保持力         | 213.6 N                                                     |
| 額定工作壓力下的側向力         | 199.5 N                                                     |
| 產品重量                | 139 g                                                       |
| 安裝方式                | 透過真空口                                                       |
| 真空介面                | M10                                                         |
| 顏色                  | 黑色                                                          |
| 蕭氏硬度                | 50 +/- 5                                                    |

| 特性      | 值                   |
|---------|---------------------|
| 旋入螺釘的材料 | POM<br>鍍鎳鋼<br>鍍鋅鍍鉻鋼 |
| 材料說明    | RoHS 合規             |
| 真空吸盤材質  | NBR                 |