


# 閥島

## VIMP-03-B

產品代號: 18970

FESTO

具Multi-pin插頭連接如果需要訂貨, 先啟動閥島配置器  
數據頁上所給出的技術參數和相關的附件不一定完全與本產品相匹配, 具體要看配置情況



## 技術參數

~ConfIndependentDatasheet

| 特性              | 值  |
|-----------------|--|
| 閥功能             | 5/2 單電控<br>5/2 雙穩<br>5/3 中位加壓式<br>5/3 中位排氣式<br>5/3 中位封閉式 |
| 標準額定流量          | 300 ... 1,300 l/min                                      |
| 工作壓力            | -0.9 ... 10 bar  |
| 電氣連接            | Multipol   |
| 閥位的最大數量         | 24   |
| 壓力區的最大數目        | 3  |
| 電氣 I/O 系統       | 是  |
| 環境溫度            | -5 ... 50 °C   |
| 寬度              | 18 mm<br>26 mm   |
| 保護等級            | IP65   |
| 排氣功能            | 可節流  |
| 驅動類型            | 電氣的  |
| 閥島型號            | 03   |
| 設計結構            | 活塞滑塊   |
| 嚮導氣源            | 外置的<br>內建的   |
| 閥島結構            | 模組化可擴展   |
| 具有內嚮導氣源的閥島的工作壓力 | 4 ... 8 bar  |
| 嚮導壓力            | 4 ... 6 bar  |
| 適合真空            | 是  |
| 額定工作電壓 DC       | 24 V   |
| 耐腐蝕等級 CRC       | 2  |
| 介質溫度            | -5 ... 50 °C   |