

# 旋轉驅動器 DRD-225-F14-PS

料號: 189797

FESTO

雙動，氣接口符合 VDI/VDE 3845, Namur閥可直接法蘭安裝。  
該產品只可從Festo美國訂購



## 技術參數

特性	值
基於標準	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
緩衝	無緩衝
操作模式	雙動
操作壓力	2 ... 10 bar
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	c T6
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防塵爆	c 60°C
周遭防爆溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	3
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的扭矩	2,275 Nm
產品重量	36,000 g
氣壓連接	G1/4
驅動軸的材料訊息	鋼
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金