

分氣接頭 QSLV6-1/4-5/16-U

料號: 190806

FESTO

6-fold, 360° orientable.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 4 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 容器尺寸 | 1 |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 最大緊固扭矩 | 14 Nm |
| 產品重量 | 73 g |
| 輸出數量 | 6 |
| 輸送管線的數量 | 1 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | Male thread 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 用於5/16" 外徑的氣管 |
| 釋放環的顏色 | 灰色 |
| Material of threaded plug | 鍍鎳黃銅 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | 高合金鋼, 耐腐蝕 |