

## 壓差調壓閥

### LRL-3/8-NPT-QS-3/8-U



料號: 190913

將停止供貨的產品

不具壓力錶，具外螺紋和QS 插頭連接件。

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

| 特性                        | 值                             |
|---------------------------|-------------------------------|
| 控制器功能                     | 壓差, 恆定                        |
| 氣壓連接, 氣口 1                | 3/8 NPT                       |
| 氣壓連接, 氣口 2                | QS-3/8                        |
| 安裝類型                      | 具螺紋的                          |
| 氣源壓力 1 MPa                | 0 ... 0.9 MPa                 |
| 輸入壓力 1                    | 0 ... 9 bar                   |
| 氣源壓力 1 psi                | 0 ... 130.5 psi               |
| 環境溫度                      | 0 ... 60 °C                   |
| Material housing          | PBT-加強                        |
| 操作介質                      | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 裝配位置                      | 任何                            |
| 注意: 操作和嚮導介質               | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 產品重量                      | 69 g                          |
| Material of threaded plug | 黃銅                            |
| 材料備註                      | 符合 RoHS                       |