

真空吸盤 ESV-20-SNA

料號: 190983

FESTO

易損件, 容易替換



技術參數

特性	值
吸盤直徑	20 mm
吸盤容積	0.318 cm ³
連接的位置	於頂部
裝配位置	任何
Special characteristics	抗靜電
吸盤外型	扁圓形
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
表面阻力	<= 0.000 MOhm
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-10 ... 70 °C
在額定操作壓力的保持力	16.3 N
產品重量	1.6 g
顏色	黑/白點
肖氏硬度	50 +/- 5
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	BR