



# 油壓緩衝器 YSRW-20-34

料號: 191198

FESTO

自調式, 性能改進型



## 技術參數

特性	值
尺寸	20
行程	34 mm
緩衝	自調節 軟特性
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	3 m/s
復位時間短	0.3 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	34 mm
最大制動力	3,000 N
單位行程的最大能量消耗	70 J
每小時的最大能源消耗	100,000 J
最大殘餘能量	0.32 J
復位力	10 N
產品重量	330 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鋼, 鍍鋅
Material piston rod	高合金鋼