

# 開關閥 HEP-D-MINI



料號: 193242

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於空氣調理單元, 不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

| 特性               | 值                                     |
|------------------|---------------------------------------|
| 設計結構             | 活塞滑塊                                  |
| 驅動類型             | 氣壓                                    |
| 密封原理             | 軟性                                    |
| 排氣功能             | 不可節流                                  |
| 手動控制             | 無                                     |
| 復位類型             | 機械彈簧                                  |
| 閥功能              | 3/2 常閉, 單穩態                           |
| 操作壓力             | 0 ... 16 bar                          |
| 嚮導壓力             | 3 ... 16 bar                          |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                    |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress         |
| 材料備註             | 符合 RoHS                               |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 介質溫度             | -10 ... 60 °C                         |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                         |
| 安裝類型             | 線路安裝<br>具配件                           |
| 裝配位置             | 任何                                    |
| 流量方向             | 不可逆                                   |
| 產品重量             | 223 g                                 |
| 氣壓連接, 氣口 3       | G1/8                                  |
| 嚮導氣口 12          | G1/8                                  |
| 輸出口的空氣純淨度        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| Material seals   | NBR                                   |
| Material housing | 壓鑄鋁                                   |