


連接電纜 KMC-1-24-10-LED

料號: 193459

FESTO

預裝配, 用於 C- 和 N1- 電磁線圈



技術參數

特性	值
工作狀態顯示	LED
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	620 g
電氣連接	插頭插座 Plug pattern type A to EN 175301-803
額定工作電壓 DC	24 V
極性保護	用於所有電接口
保護性接地	已可供應
電纜長度	10 m
電纜直徑	6 mm
電纜結構	3x0,75
防護等級	IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	青銅