



真空產生器

VN-05-L-T3-PI4-VI4-RI4

料號: 193581

FESTO

標準, 吸氣流量大, 寬度 14 mm, T形具內螺紋



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴 | 0.45 mm |
| 網柵尺寸 | 14 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 排放器特性 | 高吸氣量 標準 |
| 設計結構 | T-形 |
| 最大吸氣流量時的操作壓力 | 5 bar |
| 操作壓力 | 1 ... 8 bar |
| 額定操作壓力 | 6 bar |
| 關於大氣的最大吸氣流量 | 15.7 l/min |
| 額定操作壓力下的供氣時間 | 1.7 s |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 最大緊固扭矩 | 0.5 Nm |
| 產品重量 | 22 g |
| 安裝類型 | 具通孔 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1/8 |
| 真空連接 | G1/8 |
| Material of connecting thread | 鍛造鋁合金, 陽極氧化 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | POM |
| Material housing | POM-加強 |
| Material transmitter nozzle | 鍛造鋁合金 |