

# 標準氣壓缸


## CDN-63- -PPV

料號: 193663

FESTO

符合 ISO 15552, 提高防腐蝕等級並具有易清理設計。  
根據配置, 圖示、資料表的技術數據、及相關配件,  
可能不完全符合本產品

代表範例



## 技術參數

~ConfIndependentDatasheet

| 特性                                 | 值   |
|------------------------------------|---|
| 行程                                 | 10 ... 2,000 mm   |
| 活塞直徑                               | 63 mm   |
| 緩衝                                 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝  |
| 裝配位置                               | 任何  |
| 符合標準                               | ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                       |
| 設計結構                               | 活塞<br>活塞桿   |
| 位置檢測                               | 用於近接感測器   |
| 多樣型                                | 用於無潤滑操作<br>延伸活塞桿外螺紋<br>活塞桿上的內螺紋<br>延伸活塞桿<br>雙出活塞桿<br>耐高溫密封, 可承受的最高溫度 120°C<br>單端活塞桿 |
| 操作壓力                               | 0.6 ... 12 bar  |
| 操作模式                               | 雙動  |
| 操作介質                               | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)         |
| CE 符號 (參見符合的標準)                    | 根據 EU-EMV 指導原則  |
| 耐腐蝕等級 CRC                          | 3   |
| 環境溫度                               | -20 ... 120 °C  |
| 緩衝長度                               | 22 mm   |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程                 | 1,682 N   |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程                 | 1,870 N   |
| 安裝類型                               | 具內 (母) 螺紋<br>具配件<br>選配  |
| 氣壓連接                               | G3/8  |
| 蓋子的材料訊息                            | 鍛造鋁合金<br>電鍍   |
| 活塞桿的材料訊息                           | 高合金鋼, 耐腐蝕   |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息                         | 鍛造鋁合金<br>電鍍   |