


氣囊式氣壓缸

EBS-100-105

產品代號: 193795

FESTO

無需維護, 無爬行, 適合於空間較小的情況
 回程氣壓不得低於0.9bar,以確保卷管輪膜片的回卷,同時膜片不致損壞。
 將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------|------------------|
| 尺寸 | 100 |
| 所需的安裝直徑 | 115 mm |
| 行程 | 105 mm |
| 伸出時的最大高度 | 200 mm |
| 最大傾斜角度 | 15 deg |
| 最大偏移 | 10 mm |
| 最小安裝高度 | 95 mm |
| 操作模式 | 單作用 |
| 工作壓力 | 0.9 ... 8 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣 經潤滑的壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -40 ... 70 °C |
| 復位力 | 450 N |
| 產品重量 | 500 g |
| 安裝類型 | 具有內 (陰) 螺紋 |
| 氣壓連接 | G3/8 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
| 波紋管的材料訊息 | CR |