



# 旋轉驅動器 DRQ-80-180-PPVJ-A

料號: 19390  
將停止供貨的產品

FESTO

用於近接式感測，具可調終端緩衝和傳動間隙補償。

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

| 特性            | 值                            |
|---------------|------------------------------|
| 尺寸            | 80                           |
| 緩衝角度          | 69 deg                       |
| 兩側擺動角度的設定範圍   | -12 /+10 deg                 |
| 擺動角度          | 180 deg                      |
| 緩衝            | PPVJ: 氣壓緩衝, 可調               |
| 裝配位置          | 任何                           |
| 設計結構          | 齒輪齒條機構                       |
| 位置檢測          | 用於近接感測器                      |
| 操作壓力          | 2.5 ... 10 bar               |
| 6 bar時的最大擺動頻率 | 1.3 Hz                       |
| 操作模式          | 雙動                           |
| 操作介質          | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 環境溫度          | -10 ... 60 °C                |
| 理論扭矩在 6 bar   | 75 Nm                        |
| 容許的質量慣性矩      | 0.12 kgm <sup>2</sup>        |
| 產品重量          | 20,700 g                     |
| 安裝類型          | 具內 (母) 螺紋                    |
| 氣壓連接          | G3/8                         |
| 驅動軸的材料訊息      | 外殼-硬化鋼                       |
| 密封件的材料訊息      | TPE-U(PU)                    |