



# 單向節流閥 GR-QS-4-LF

料號: 193966  
將停止供貨的產品

單向流量可調

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	QS-4
氣壓連接, 氣口 2	QS-4
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	選配 前面板安裝 具通孔 具配件
節流方向上的標準額定流量	40 l/min
逆止方向上的標準額定流量	100 ... 110 l/min
操作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
外殼的材料訊息	PA-加強
裝配位置	任何
節流方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	130 l/min
鎖定方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	170 ... 185 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	15 g
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR
釋放環的材料訊息	POM
調節螺釘的材料訊息	黃銅 鍍鎳