


CAN接口

SPC200-COM-CAN

產品代號: 194017

FESTO



技術參數

特性	值
可以進行配置	EDS文件
典型的電流消耗, 插入式模組	50 mA
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
產品重量	80 g
用於輸出的最大位址容量	8 byte
用於輸入的最大位址容量	8 byte
現場總線接口位址範圍	0 ... 63
現場總線接口結構	電絕緣 第1層, 符合 ISO/DIS 11898標準 標準高速, 最高達到1 Mbit 第2層, 符合CAN 規定 V2.0 Device Net Release 2.0 產品編碼: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
電氣連接, 現場總線接口	端子條 5-pin 符合 CIA DR-303-1標準
安裝空間	從 3 起