

# 扁平型氣缸 DZF-2 1/2""-6""-A-P-A

訂貨編號: 194270

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程                  | 6 in                              |
| 活塞直徑                | 2 1/2" "                          |
| 活塞桿的扭轉間隙 (+/-)      | 0.4 deg                           |
| 緩衝                  | 兩端具有彈性緩衝環/墊                       |
| 工作模式                | 雙作用                               |
| 扭矩/導向保護             | 橢圓形活塞                             |
| 工作壓力                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度                | -20 °C...80 °C                    |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程  | 1682 N                            |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程   | 1870 N                            |
| 0 mm 行程的移動質量        | 337 g                             |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量   | 40 g                              |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 25 g                              |
| 0 mm 行程的基本重量        | 1379 g                            |
| 氣動介面                | 1/4 NPT                           |
| 蓋子材料                | 鋁                                 |
| 密封件材質               | FPM<br>TPE-U(PU)                  |
| 外殼材質                | 精製鋁合金                             |
| 活塞桿材質               | 高合金鋼                              |