

# 精密調壓閥 LRPS-1/4-0,7

訂貨編號: 194690

FESTO



## 資料表

特性	值
控制鎖	整合有掛鎖的旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	嚮導式膜片精密控制閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/8 準備
工作壓力	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.05 bar...0.7 bar
最大壓力遲滯	0.02 bar
標準標稱流量	800 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	410 g
安裝方式	面板式安裝 管式安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁