



# 調壓閥 LRS-1/8-G

料號: 194694  
將停止供貨的產品

FESTO

不具壓力錶，調節頭可鎖定。

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
驅動器鎖	整合鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	任何
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
壓力錶	已備G1/8"
操作壓力	1 ... 20 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量	600 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-10 ... 80 °C
環境溫度	-10 ... 80 °C
產品重量	420 g
安裝類型	前面板安裝 線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	黃銅