


關斷閥 HE-N3/4-LO

訂貨編號: 197131

FESTO



資料表

特性	值
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
嚮導類型	直接
工作壓力	1 bar...10 bar
C 值	36.28 l/sbar
b 值	0.21
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	8000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	擰入
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	1000 g
氣動介面, 氣口 1	3/4 NPT
氣動介面, 氣口 2	3/4 NPT
氣動介面, 氣口 3	1 NPT
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	壓鑄鋁