



截止閥

HE-G3/8-LO

料號: 197133

FESTO



技術參數

特性	值
設計結構	活塞滑塊
驅動類型	手動
密封原理	軟性
排氣功能	不可節流
手動控制	無
閥功能	3/2 雙穩態
操作壓力	1 ... 10 bar
C 值	20.95 l/sbar
b 值	0.42
標準額定流量	5,200 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具通孔
裝配位置	任何
流量方向	不可逆
產品重量	1,100 g
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
氣壓連接, 氣口 3	G1
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	壓鑄鋁 PBT