


# 關斷閥 HE-G3/4-LO

訂貨編號: 197135

FESTO



## 資料表

特性	值
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	手冊
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	無
閘功能	三口二位閘，雙電控
工作壓力	1 bar...10 bar
C 值	36.28 l/sbar
b 值	0.21
標準標稱流量	8000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具通孔
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	1000 g
氣動介面，氣口 1	G3/4
氣動介面，氣口 2	G3/4
氣動介面，氣口 3	G1
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	壓鑄鋁 PBT