


氣路板模組 MHA1-PR6-3-PI-PCBM

料號: 197254

FESTO

用於安裝底座閥 MHA1-...-PI的印刷電路板, 具氣壓Multi-pin插頭.



技術參數

特性	值
閥位的最大數量	6
操作壓力	0 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 40 °C
閥的安裝方式	具內 (母) 螺紋
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M3
氣壓連接, 氣口 3	M5
Material of connecting plate	鍛造鋁合金