


Checkbox CHB

料號: 197890

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
最大部件直徑	80 mm
計數功能	是
防護等級	IP54
編碼器接口	符合RS 485 規定
最大部件長度	取決於傳送帶的速度以及所需的解析度
最小部件直徑	0.5 mm
最小部件長度	3 mm
輸出	傳送設備控制 輸送帶控制 / 待命狀態 "警告"狀態信息 故障輸出 影像洩氣閥 模式 0 模式 1 第1部分: 品質合格且方位正確的 第2部分: 品質合格且方位正確的 第3部分: 品質合格且方位正確的 第4部分: 品質合格且方位正確的 第5部分: 品質合格且方位正確的 第6部分: 品質合格且方位正確的 合格部件, 方位錯誤 不正確零件 PLC_Power 計數器預設值已經達到
輸入	內建式感測器 3 內建感測器2 內建式感測器 4 內建式感測器 5 外部啟動 Counter Reset 外部錯誤 內建式感測器 6 外部感測器 Type Select 0 內建感測器 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
每個型號記憶內所能儲存的不同方位的最大數量	8
型號記憶內存的最大數量	48
數量預選	Software CheckOpti

特性	值
控制功能	分選 識別 計數
計數範圍	1 - 10 Mio.
額定操作壓力	6 bar
內部保險絲	1 A 緩慢釋放
工作電壓範圍 AC	85 ... 264 V
電子輸出限制	700 mA
PLC連接處的最大總電流	1 A
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
環境條件	乾燥 屏蔽極端外部光源 盡可能乾淨的環境空氣
環境溫度	10 ... 50 °C
診斷接口	4-pin M12x1 插頭插座 115 Kbaud RS 232 接口