

螺旋形氣管 PPS-6-7,5-1/4-BL

訂貨編號: 19796

FESTO



資料表

特性	值
工作長度	7.5 m
外徑	7.8 mm
模組長度	0.43 m
內徑	6.2 mm
線圈直徑	75 mm
轉數	43
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...17.2 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...80 °C
標稱扭矩	11 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	298 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	外螺紋 G1/4
顏色	藍色
連接螺紋材質	黃銅
材料說明	RoHS 合規
防屈曲材料	鋼 鍍鋅
氣管材料	PA12-P