



單向節流閥

GR-1/4

料號: 2101

FESTO

單向流量可調



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	線路安裝
節流方向上的標準額定流量	370 l/min
逆止方向上的標準額定流量	150 l/min
操作壓力	0.5 ... 10 bar
環境溫度	-20 ... 75 °C
Material housing	鍛造鋁合金
裝配位置	任何
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 ... 75 °C
產品重量	80 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	鋼 經過電鍍