



節流閥 GRO-1/4

料號: 2109

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------|-------------------------------|
| 閥功能 | 節流功能 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 可調元件 | 凸緣螺絲 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 節流方向上的標準額定流量 | 350 l/min |
| 操作壓力 | 0 ... 10 bar |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -20 ... 60 °C |
| 產品重量 | 80 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | 鋼 經過電鍍 |