


# 管接螺帽 MCK-PK-3-KU

訂貨編號: 211289

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	內螺紋 M6x0.75
工作壓力時完整溫度範圍	0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	0 bar...10 bar
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
氣動介面, 氣口 1	用於 4 mm 外徑的氣管 用於倒鈎接頭內徑 3 mm, 具有管接螺帽
管接螺帽材料	POM
材料說明	RoHS 合規