


具金屬編織層的軟管

P-6-BL

料號: 2231
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
外徑	13 mm
與流量相關的彎曲半徑	45 mm
內徑	6 mm
最小彎曲半徑	20 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-20 ... 80 °C
產品重量視長度而定	0.144 kg/m
氣壓連接	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
顏色	藍色
肖氏硬度	A 68 +/- 5
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	NBR