

具金屬編織層的軟管

P-19-SW

料號: 2235
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
外徑	31 mm
與流量相關的彎曲半徑	200 mm
內徑	19 mm
最小彎曲半徑	60 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-20 ... 80 °C
產品重量視長度而定	0.649 kg/m
氣壓連接	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
顏色	黑色
肖氏硬度	A 71 +/- 5
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	EPDM SBR