

軸配件

EAMM-A-D40-40G-S1

料號: 2256399

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
可傳遞扭矩	12.5 Nm
產品重量	450 g
Interface code, actuator	D40A D40B
Interface code, motor in	40G
材料備註	符合 RoHS