

## 連接電纜

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

料號: 2384165

FESTO



## 技術參數

| 特性                    | 值  |
|-----------------------|--|
| 基於標準                  | EN 61076-2-101<br>EN 61076-2-104<br>EN 61984 |
| 裝配位置                  | 任何   |
| 產品重量                  | 28 g   |
| 電氣連接 1                | 2x angled sockets , M12, 3-pin               |
| 電氣連接 2                | Angled plug, M8, 4-pin                       |
| 工作電壓範圍 DC             | 0 ... 30 V                                   |
| 在40°C時的可接受電流負載        | 2 A  |
| 電纜長度                  | 0.2 m  |
| 電纜直徑                  | 2.9 mm                                       |
| 電纜結構                  | 2x0,14                                       |
| 防護等級                  | IP65   |
| 環境溫度                  | -25 ... 80 °C                                |
| PWIS conformity       | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 材料備註                  | 符合 RoHS                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - Moderate corrosion stress                |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR)                                   |