


止動組件 DADP-ES-Q12-12

料號: 2536502

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	12
旋轉角度調整範圍	0 ... 190 deg
裝配位置	任何
精密調節	-8 deg
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	60 g
安裝類型	具通孔
材料備註	符合 RoHS
Material stops	Beryllium bronze, nickel-plated
Material lever	Beryllium bronze, nickel-plated
Material disc	鍛造鋁合金, 陽極氧化