


底座 VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

訂貨編號: 2605075

FESTO



資料表

特性	值
寬度	26 mm
功能端口 32	G1/8
功能氣口 34	G1/8
氣口 22	底座 G1/8
氣口 44	底座 G1/8
安裝位置	可選
工作壓力	0 bar...16 bar
響導壓力	3 bar...8 bar
標準標稱流量	800 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	1200 g
嚮導氣口 14	M5
氣動介面，氣口 2	G1/8
氣動介面，氣口 4	G1/8
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金
O 型圈材料	NBR
螺絲材料	鋼