

# 軸配件 EAMM-A-D50-80G

料號: 2733787

FESTO

Suitable for electric drives.



## 技術參數

| 特性                       | 值              |
|--------------------------|----------------|
| 裝配位置                     | 任何             |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度                     | -25 ... 60 °C  |
| 相對空氣濕度                   | 0 - 95 %       |
| 防護等級                     | IP40           |
| 環境溫度                     | -10 ... 60 °C  |
| 可傳遞扭矩                    | 17 Nm          |
| 產品重量                     | 1,190 g        |
| Interface code, actuator | D50B           |
| Interface code, motor in | 80G            |
| 材料備註                     | 符合 RoHS        |