


導向單元 EAGF-V2-KF-32-100

訂貨編號: 2782679

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
行程	100 mm
理論反向間隙	0 μ m
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	750 N
最大力 F_y , 靜態	1020 N
最大力 F_z	750 N
最大作用力 F_z , 靜態	1020 N
最大力矩 M_x	28 Nm
最大扭矩 M_x , 靜態	38 Nm
最大力矩 M_y	34 Nm
最大扭矩 M_y , 靜態	46 Nm
最大力矩 M_z	34 Nm
最大扭矩 M_z , 靜態	46 Nm
位移力	15 N
移動質量	904 g
產品重量	1865 g
0 mm 行程時的重心	30 mm
每 10 mm 額外移動質量的重心	4.1 mm
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	回火鋼
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
連接板材料	鋼