


導向單元 EAGF-V2-KF-40-400

訂貨編號: 2783080

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
行程	400 mm
理論反向間隙	0 μ m
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	1000 N
最大力 F_y , 靜態	1260 N
最大力 F_z	1000 N
最大作用力 F_z , 靜態	1260 N
最大力矩 M_x	44 Nm
最大扭矩 M_x , 靜態	55 Nm
最大力矩 M_y	52 Nm
最大扭矩 M_y , 靜態	65 Nm
最大力矩 M_z	52 Nm
最大扭矩 M_z , 靜態	65 Nm
位移力	15 N
移動質量	2563 g
產品重量	3797 g
0 mm 行程時的重心	38 mm
每 10 mm 額外移動質量的重心	4.2 mm
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	回火鋼
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
連接板材料	鋼