


T 型快插插頭

NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

訂貨編號: 2839846

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
安裝方式	擰入
產品重量	28 g
電氣介面 1	直列式插座, M12x1, 5 針, A 編碼
電氣介面 2	直列式插頭, M12x1, 2 針, A 編碼
電氣介面 3	直列式插頭, M12, 3 針, A 編碼
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	1.5 kV
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	壓鑄鋅 鍍鎳
密封件材質	FPM
電觸頭材料	銅合金 青銅