

# 閥 VOFD-L100T-

訂貨編號: 2964753

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	三口二位, 常閉, 單穩態
驅動方式	電控
寬度	51 mm
標準標稱流量	1900 l/min
工作口	法蘭 1/2 G1/2 1/2 NPT NAMUR 孔型
工作壓力	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
結構特點	直動式提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	10 mm
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	無 按鈕式
嚮導類型	直接
流向	可逆
適用於真空	是
b 值	0.22
C 值	7.6 l/sbar
流量 Kv, 增壓	1.68 m <sup>3</sup> /h
排氣流量 Kv	1.68 m <sup>3</sup> /h
標準額定流量 2-3	1888 l/min
關閉時間	60 ms
打開時間	40 ms
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:2:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力

特性	值
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-25 °C...60 °C
環境溫度	-25 °C...60 °C
產品重量	950 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	Ematal 塗層鋁