


止動組件 EADP-ES-R3-12

料號: 3044562

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	12
旋轉角度調整範圍	0 ... 325 deg
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩, JO	0.35 kgcm ²
產品重量	96 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material stops	Beryllium bronze, nickel-plated
Material flange	鍛造鋁合金 電鍍
Material bracket	鍛造鋁合金 電鍍