


# 聯軸器

## EAMC-67-62-24-25

料號: 3187895

FESTO



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	24 mm
支架直徑2	25 mm
尺寸	67
額定長度	62 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	280 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	143 Nm
產品重量	435 g
材料備註	符合 RoHS