



# 圓形氣壓缸 DGS-25-50-PPV-A

料號: 32439  
將停止供貨的產品

兩端具可調緩衝

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

| 特性          | 值                             |
|-------------|-------------------------------|
| 行程          | 50 mm                         |
| 活塞直徑        | 25 mm                         |
| 緩衝          | PPV: 兩端具可調的氣緩衝                |
| 位置檢測        | 用於近接感測器                       |
| 多樣型         | 單端活塞桿                         |
| 操作壓力        | 1 ... 12 bar                  |
| 操作模式        | 雙動                            |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |