


直線驅動單元 SLM-20- -KF-A

料號: 32783

FESTO

定心銷或定心軸套都包含在直線單元中。氣壓缸感測器SIEN-...
可從模組化系統中訂購, 訂購代碼 PV, PH, NV, NH。也可另外單獨訂購。



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
行程	10 ... 800 mm
活塞直徑	20 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板 液壓緩衝器, 硬性特徵曲線
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
位置檢測	用於近接感測器 用於電感式感測器
多樣型	基本設計 中空導桿 中空導桿和反向板
Operating pressure MPa	0.7 MPa
操作壓力	7 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	188 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
運動質量	1,400 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	21 g
0 mm行程時的基本重量	2,620 g
每 10 mm 行程所增加的重量	21 g
氣壓連接	G1/8
Material cover	鋁
Material seals	PA TPE-U(PU)
Material housing	鋁