

擺動法蘭 SNG-100

料號: 32973
將停止供貨的產品

FESTO

用於氣壓缸 DNG, DNGU; 相應的U形鉤腳架安裝 LSNG, LSNSG.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal
for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	100
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	910 g
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
材料訊息, 安裝件	壓鑄鋁
材料訊息, 螺栓	鋼 經過電鍍
螺釘的材料訊息	鋼 經過電鍍
保險絲的材料訊息	彈簧鋼, 電鍍