

力矩補償器 FKG-20-B

訂貨編號: 33339

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	20
徑向偏差 +/-	1 mm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...120 °C
+/- 力方向上允許的最大長期負載	350 N
產品重量	302 g
驅動器材料	陽極氧化精製鋁合金 鍍鋅鋼
雙耳軸材質	鋼 鍍鋅
滑移件材料	黃銅