


腳架安裝件 DAMH-Q12-6

訂貨編號: 3371840

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	1 Nm
產品重量	27 g
安裝方式	具通孔
材料說明	RoHS 合規
支架材料	鍍鋅鋼